



Паспорт Диспенсеры для СИЗ



Рисунок 1. Настенный держатель для перчаток



Рисунок 2. Диспенсер для перчаток



Рисунок 3. Диспенсер для перчаток с крышкой



Рисунок 4. Диспенсер для перчаток двухсекционный



Рисунок 5. Диспенсер для перчаток двухсекционный с крышкой



Рисунок 6. Диспенсер для перчаток трехсекционный



Рисунок 7. Диспенсер для перчаток трехсекционный с крышкой



Рисунок 8. Диспенсер для перчаток четырехсекционный



Рисунок 9. Диспенсер для перчаток четырехсекционный с крышкой



Рисунок 10. Диспенсер для бахил и пакетов



Рисунок 11. Диспенсер для масок и перчаток двухсекционный



Рисунок 12. Диспенсер для гигиенических пакетов



Рисунок 13. Диспенсер для бахил




Рисунок 14. Диспенсер для фартуков и пакетов в рулоне

10. Свидетельство о приемке

Диспенсер тип _____ соответствует требованиям конструкторской документации, отмечен штампом ОТК и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____



11. Контактная информация

Изготовитель: ООО «Национальная Пожарная Компания», г. Санкт-Петербург, 187032, Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Тельмана, д.60, стр.35

Тел./факс (812) 670-37-37,
e-mail: info@nfcom.ru, www.nfcom.ru



1. Диспенсеры для перчаток

1.1 Назначение изделия и область применения

Диспенсеры для перчаток предназначены для организованного хранения и удобной выдачи одноразовых перчаток, размещенных в заводской коробке с предусмотренным отверстием для выдачи.

Основной способ расположения диспенсера — настенное крепление. Допускается настольное размещение при условии обеспечения устойчивости и беспрепятственного доступа к зоне выдачи расходных материалов. Область применения охватывает предприятия общепита, пищевой промышленности, медицинские и лабораторные объекты. Конструктивное исполнение предусматривает размещение упаковки с перчатками внутри корпуса с возможностью их извлечения через фронтальное отверстие без демонтажа коробки.

Внешний вид диспенсеров для перчаток отражен на рисунках 1-9.

1.2 Технические характеристики диспенсеров для перчаток:

Наименование диспенсера	Габаритные размеры, мм	Вместимость диспенсера	Вес кг., не более*
Настенный держатель для перчаток	250x130x80	1 коробка по 50 - 100 шт.	0,6
Диспенсер для перчаток	200x140x80	1 коробка по 50 - 100 шт.	0,6
Диспенсер для перчаток с крышкой	200x140x80	1 коробка по 50 - 100 шт.	0,75
Диспенсер для перчаток двухсекционный	200x280x80	1 коробка по 50 - 100 шт.	1,1
Диспенсер для перчаток двухсекционный с крышкой	200x280x80	1 коробка по 50 - 100 шт.	1,2
Диспенсер для перчаток трехсекционный	200x420x80	1 коробка по 50 - 100 шт.	1,6
Диспенсер для перчаток трехсекционный с крышкой	200x420x80	1 коробка по 50 - 100 шт.	1,8
Диспенсер для перчаток четырехсекционный	200x560x80	1 коробка по 50 - 100 шт.	2,1
Диспенсер для перчаток четырехсекционный с крышкой	200x560x80	1 коробка по 50 - 100 шт.	2,4

- Предельные отклонения размеров изделий не должны превышать: высота $\pm 5,0$ мм; ширина $\pm 5,0$ мм; глубина $\pm 5,0$ мм;

- *Вес указан для изделий из металла толщиной 0,7 мм;

- Стандартная марка металла – AISI 304;

- Возможно изготовление диспенсеров по индивидуальным размерам Заказчика;

- Возможна окраска в различные цвета каталога RAL по заявкам Заказчика;

- Изготовитель может вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики товара.

1.3 Устройство диспенсеров для перчаток

Конструкция представляет собой корпус, выполненный из гнущегося нержавеющей стали, с фронтальным отверстием для доступа к расходным материалам (перчаткам). Предусмотрены отверстия на задней стенке корпуса для монтажа к вертикальной поверхности. При необходимости диспенсер может быть установлен на горизонтальной поверхности. При таком варианте необходимо обеспечить устойчивое положение изделия и свободный доступ к отверстию выдачи. Использование диспенсера оптимизирует рабочее пространство, исключая необходимость размещения коробки с перчатками непосредственно на рабочей поверхности.

Диспенсеры для перчаток изготавливаются в соответствии с ТУ 25.99.29-035-58295224-2026.

2. Диспенсер для бахил и пакетов

2.1 Назначение изделия и область применения

Диспенсер предназначен для упорядоченного размещения и дозированной выдачи одноразовых гигиенических средств и СИЗ.

Выдача расходных материалов осуществляется через специальные отверстия круглой формы, расположенные на фронтальной поверхности диспенсера.

Диспенсер может использоваться для хранения и выдачи одноразовых бахил, пакетов, одноразовых шапочек, набородников, перчаток, берушей. Также может использоваться для других одноразовых СИЗ, размеры и форма которых позволяют осуществлять их выдачу через предусмотренные отверстия корпуса.

Устройство следует монтировать на входах в производственные и санитарные помещения, а также в иных зонах, где необходим оперативный доступ персонала и посетителей к СИЗ. Возможность использования конкретных расходных материалов зависит от их габаритов, конфигурации и конструктивных параметров.

2.2 Технические характеристики диспенсера для бахил и пакетов:

Наименование диспенсера	Габаритные размеры, мм	Вместимость диспенсера	Вес кг., не более*
Диспенсер для бахил и пакетов	280x190x90	россыпью до 50 шт.	1,0
- Предельные отклонения размеров изделий не должны превышать: высота $\pm 5,0$ мм; ширина $\pm 5,0$ мм; глубина $\pm 5,0$ мм;			
- *Вес указан для изделий из металла толщиной 0,7 мм;			
- Стандартная марка металла – AISI 304;			
- Возможно изготовление диспенсеров по индивидуальным размерам Заказчика;			
- Возможна окраска в различные цвета каталога RAL по заявкам Заказчика;			
- Изготовитель может вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики товара.			

2.3 Устройство диспенсера для бахил и пакетов

Конструкция представляет собой корпус, выполненный из гнutoго нержавеющей металла, с фронтальными отверстиями круглой формы для доступа к расходным материалам. Предусмотрены отверстия на задней стенке корпуса для монтажа к вертикальной поверхности. При необходимости диспенсер может быть установлен на горизонтальной поверхности. При таком варианте необходимо обеспечить устойчивое положение изделия и свободный доступ к отверстию выдачи. Использование диспенсера оптимизирует рабочее пространство, исключая необходимость размещения коробки с перчатками непосредственно на рабочей поверхности. Внешний вид диспенсера для бахил и пакетов отражен на рисунке 10.

Диспенсер для бахил и пакетов изготавливается в соответствии с ТУ 25.99.29-035-58295224-2026.

3. Диспенсер для масок и перчаток двухсекционный

3.1 Назначение изделия и область применения

Настенный диспенсер с двумя отделениями помогает организовать рабочее пространство и обеспечить гигиеничное хранение СИЗ. В верхнюю секцию помещается коробка с масками, в нижнюю — с перчатками. Благодаря продуманной конструкции, доступ к средствам защиты осуществляется через фронтальные отверстия в корпусе без необходимости извлекать упаковку. Диспенсер универсален: его можно закрепить на стене или поставить на любую ровную поверхность. Подходит для зон с высокими санитарными требованиями: больницы, клиники, стоматологические кабинеты, поликлиники, лаборатории, а также на предприятиях пищевой промышленности, в ресторанах, кафе, офисных центрах, учебных учреждениях.

3.2 Технические характеристики диспенсера для масок и перчаток двухсекционного

Наименование диспенсера	Габаритные размеры, мм	Вместимость диспенсера	Вес кг., не более*
Диспенсер для масок и перчаток двухсекционный	262x250x80	1 упаковка масок, 1 упаковка перчаток	1,4
- Предельные отклонения размеров изделий не должны превышать: высота ±5,0 мм; ширина ±5,0 мм; глубина ±5,0 мм; - *Вес указан для изделий из металла толщиной 0,7 мм; - Стандартная марка металла – AISI 304; - Возможно изготовление диспенсеров по индивидуальным размерам Заказчика; - Возможна окраска в различные цвета каталога RAL по заявкам Заказчика; - Изготовитель может вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики товара.			

3.3 Устройство диспенсера для масок и перчаток двухсекционного

Конструкция представляет собой корпус, выполненный из гнutoго нержавеющей металла, с фронтальными отверстиями для доступа к расходным материалам.

Конструкция диспенсера включает два независимых отсека для размещения расходных материалов: верхний предназначен для масок, нижний — для перчаток. Подача осуществляется через технологические отверстия в корпусе непосредственно из заводских упаковок (коробок). Изделие изготовлено из нержавеющей стали, соответствующей санитарным нормам. Предусмотрены два способа монтажа: настенный или настольный. Для обеспечения функциональности необходимо использовать упаковки, соответствующие габаритам внутренних отделений. Внешний вид диспенсера отражен на рисунке 11.

Диспенсер для масок и перчаток двухсекционный изготавливается в соответствии с ТУ 25.99.29-035-58295224-2026.

4. Диспенсер для гигиенических пакетов

4.1 Назначение изделия и область применения

Настенный диспенсер предназначен для компактного хранения и гигиеничной поштучной выдачи пакетов прямо из заводской упаковки. Изделие выполнено из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность, устойчивость к коррозии и легкость санитарной обработки. Модель идеально подходит для пищевых производств, медицинских центров и зон общественного питания.

4.2 Технические характеристики диспенсера для гигиенических пакетов

Наименование диспенсера	Габаритные размеры, мм	Вместимость диспенсера	Вес кг., не более*
Диспенсер для гигиенических пакетов	135x90x23	1 упаковка 25 штук.	0,15
- Предельные отклонения размеров изделий не должны превышать: высота ±5,0 мм; ширина ±5,0 мм; глубина ±5,0 мм; - *Вес указан для изделий из металла толщиной 0,7 мм; - Стандартная марка металла – AISI 304; - Возможно изготовление диспенсеров по индивидуальным размерам Заказчика; - Возможна окраска в различные цвета каталога RAL по заявкам Заказчика; - Изготовитель может вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики товара.			

4.3 Устройство диспенсера для гигиенических пакетов

Конструкция представляет собой корпус, выполненный из гнutoго нержавеющей металла, с фронтальными отверстиями круглой формы для доступа к расходным материалам. Предусмотрены отверстия на задней стенке корпуса для монтажа к вертикальной поверхности. Выдача гигиенических пакетов осуществляется через предусмотренное в корпусе отверстие, обеспечивающее удобный доступ к пакету без извлечения коробки из диспенсера. Габариты и конструкция коробки с пакетами должны соответствовать внутренним размерам диспенсера. Диспенсер предназначен для стационарного крепления к вертикальной поверхности. Внешний вид диспенсера для гигиенических пакетов отражен на рисунке 12.

Диспенсер для гигиенических пакетов изготавливается в соответствии с ТУ 25.99.29-035-58295224-2026.

5. Диспенсер для бахил

5.1 Назначение изделия и область применения

Предназначен для настенного размещения одноразовых СИЗ в зоне приема посетителей. Диспенсер может использоваться для хранения и выдачи одноразовых бахил, пакетов, одноразовых шапочек, набородников, перчаток, берушей. Также может использоваться для других одноразовых СИЗ, размеры и форма которых позволяют осуществлять их выдачу через предусмотренные отверстия корпуса. Устройство следует монтировать на входах в производственные и санитарные помещения, а также в иных зонах, где необходим оперативный доступ персонала и посетителей к СИЗ.

5.2 Технические характеристики диспенсера для бахил

Наименование диспенсера	Габаритные размеры, мм	Вместимость диспенсера	Вес кг., не более*
Диспенсер для бахил	300x150x150	Россыпью до 100 шт.	1,2
- Предельные отклонения размеров изделий не должны превышать: высота ±5,0 мм; ширина ±5,0 мм; глубина ±5,0 мм; - *Вес указан для изделий из металла толщиной 0,7 мм; - Стандартная марка металла – AISI 304; - Возможно изготовление диспенсеров по индивидуальным размерам Заказчика; - Возможна окраска в различные цвета каталога RAL по заявкам Заказчика; - Изготовитель может вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики товара.			

5.3 Устройство диспенсера для бахил

Конструкция представляет собой корпус, выполненный из гнutoго нержавеющей металла, с фронтальным отверстием и двумя боковыми отверстиями доступа к расходным материалам. Предусмотрены отверстия на задней стенке корпуса для монтажа к вертикальной поверхности. Габариты и конструкция заводской коробки с СИЗ не имеют значение, поскольку СИЗ располагаются россыпью. Диспенсер предназначен для стационарного крепления к вертикальной поверхности. Внешний вид диспенсера для бахил отражен на рисунке 13.

Диспенсер для бахил изготавливается в соответствии с ТУ 25.99.29-035-58295224-2026.

6. Диспенсер для фартуков и пакетов в рулоне

6.1 Назначение изделия и область применения

Диспенсер предназначен для размещения рулонных материалов (одноразовых фартуков и пакетов). Конструкция изделия обеспечивает закрытое хранение расходного материала, минимизируя контакт с окружающей средой и поддерживая санитарные нормы. Подача рулонных материалов осуществляется через специальный проем, что гарантирует их поштучное использование. Диспенсер рекомендован к установке на предприятиях общепита, в лабораториях и на производственных объектах.

6.2 Технические характеристики диспенсера для фартуков и пакетов в рулоне

Наименование диспенсера	Габаритные размеры, мм	Вместимость диспенсера	Вес кг., не более*
Диспенсер для фартуков и пакетов в рулоне	120x450x120	1 рулон диаметром 100 мм	1,3
- Предельные отклонения размеров изделий не должны превышать: высота ±5,0 мм; ширина ±5,0 мм; глубина ±5,0 мм; - *Вес указан для изделий из металла толщиной 0,7 мм; - Стандартная марка металла – AISI 304; - Возможно изготовление диспенсеров по индивидуальным размерам Заказчика; - Возможна окраска в различные цвета каталога RAL по заявкам Заказчика; - Изготовитель может вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики товара.			

6.3 Устройство диспенсера для фартуков и пакетов в рулоне

Конструкция представляет собой корпус, выполненный из гнutoго нержавеющей металла, с фронтальным отверстием выдачи рулонных материалов и боковым отверстием для загрузки рулона. Габариты внутри корпуса позволяют использовать расходные материалы в рулоне диаметром до 100 мм.

Внешний вид диспенсера для фартуков и пакетов в рулоне отражен на рисунке 14.

Диспенсер для фартуков и пакетов в рулоне изготавливается в соответствии с ТУ 25.99.29-035-58295224-2026.

7. Подготовка к эксплуатации

7.1 Распакуйте диспенсер.

7.2 Проведите внешний осмотр каждого конструктивного элемента диспенсера. Наружная поверхность элементов не должна иметь вмятин, короблений, острых кромок, должна быть окрашена равномерно (если выполнена окраска).

7.3 Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации.

7.4 Снимите защитную пленку перед использованием, при необходимости удалите клеевой слой пленки с помощью ветоши и растворителя.

7.5 Прикрепите диспенсер к стене или другой вертикальной поверхности через отверстия в задней стенке с помощью крепежных элементов (саморезы, заклепки, болты). Крепеж в комплект не входит.

8. Транспортировка и хранение

8.1 Температурный диапазон эксплуатации для диспенсеров от -20 °С до +45 °С при относительной влажности до 95%.

8.2 Диспенсер разрешается транспортировать в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

8.3 Размещение и крепление изделий при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключаяе возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

8.4 Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 50 °С до +50 °С.

8.5 **Не допускается** механического воздействия на диспенсер (удары, повреждение поверхности, разбор или отсоединение крышек от корпусов).

9. Гарантийные обязательства

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие диспенсера требованиям технических условий при соблюдении условий его транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

9.2 Гарантийный срок хранения диспенсеров 12 месяцев со дня приемки ОТК. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения 12 месяцев со дня ввода диспенсера в эксплуатацию.

9.3 Срок службы диспенсера – не менее 10 лет.

9.4 Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, некомплектности изделия и несоблюдения требований настоящего паспорта.